

Шлаух PUN-H-1/2-GE-150-CB

Номер на част: 567975

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø инч	1/2
радиус на огъване в зависимост от дебита	0.204 Фута
Мин. радиус на огъване	0.075 Фута
Указание за използване	TPE-U на базата на етер
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Зависещо от температурата работно налягане	-14.4 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: работно налягане, зависещо от температурата, вижте диаграмата, макс. 0,3 МПа при 0 - 60 °C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Противопожарно изпитване на материала	UL94 HB
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-31 AF...145 AF
Тегло на продукта по дължина	9.46 oz/ft
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 1/2"
Цвят	жълт
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	TPE-U(PU)