

Шлаух
PAN-MF-4X0,75-SW
Номер на част: 570357

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	4 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	15 mm
Вътрешен Ø	2.5 mm
Мин. радиус на огъване	10 mm
Съответства на стандарта	DIN 73378-PA12-PHL
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Зависецо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...3.1 MPa -0.95 бар...31 бар -13.775 psi...449.5 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Минерално масло
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-60 °C...100 °C
Тегло на продукта по дължина	0.008 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 4 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 65 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PA12-P