



Крайна плоча VMPAL-EPL-SD9-IP40

Номер на част: 570777

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	43 mm
Дължина	107.3 mm
Макс. брой места за разпределители	8
Структура на вентилен остров	Могат да се смесват различни размери на разпределители
Максимален брой бобини на разпределители	8
Работно налягане	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP40
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	190 g
Електрическо присъединяване 1, функция	Мултипол
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	9
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на крайната плоча	Алуминиева отливка под налягане Подсилен с POLYAMID