

**Адаптор
VAVE-C8-1R8**
Номер на част: 571686

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Монтажно положение	произволно
Въртящ момент на затягане	0.25 Nm
Тегло на продукта	3.5 g
Електрическо присъединяване	3-полюсно/2-полюсно M8/- Щекер/куплунг
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Материал щекерни контакти	Бронз