

T-съединител
QVMT-1/4T-U
Номер на част: 573069

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Номинален диаметър	0.197 инча
Монтажно положение	произволно
Конструкция	T-форма
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.095 MPa...1 MPa 0.95 бар...10 бар 13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	0.212 oz
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 1/4 "
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 1/4 "
Температура на околната среда по Фаренхайт	32 AF...140 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PBT
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал уплътнение на шлаух	NBR
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема