


Шина
VABM-L1-14W-G14-8-GR
Номер на част: 573504

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	16 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	8
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	1243 g
Връзка за управляващ въздух 12/14	M5
Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84	M5
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 4	G1/8
Пневматична връзка 5	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав