



Пневматичен разпределител

CJ-5/2-1/4

Номер на част: 5736

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 бистабилен
Начин на задействане	пневматично
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1400 l/min
Пневматична работна връзка	G1/4
Работно налягане	1 бар...16 бар
Номинален диаметър	6.5 mm
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с бутон
Управляващо налягане	2 бар...10 бар
Макс. честота на превключване	40 Hz
Време за превключване вкл.	28 мсек
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	върху присъединителна плоча
Връзка за управляващ въздух 12	G1/8
Връзка за управляващ въздух 14	G1/8
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 4	G1/4
Пневматична връзка 5	G1/4
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на мембраната	PUR