


Куплунг за мрежово захранване NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Номер на част: 573855

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Означение проводник	без носач за табелки
Честота на свързване	100
Тегло на продукта	680 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 1, указание за кабелния извод	Кабелният извод не съответства на промишлен стандарт. Съгласуван с предпазна капачка на CPX.
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	G7/8 кодиран съгласно NFPA/T3.5.29 R1-2007
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	5
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...300 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...300 V
Допустим ток при 40°C	9 A
Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Дължина на кабела	2 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	65 mm
Диаметър на кабела	8.7 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,2 mm
Структура на кабела	5 x 1,5 mm ²

Характеристика	Стойност
Номинално сечение на проводника	1.5 mm ²
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен
Материал на тялото	TPE-U(PUR)
Цвят на тялото	черен
Материал винтова блокировка	Месинг, никелиран
Материал щекерни контакти	Месинг, позлатено покритие