


Адаптор
VMPAL-F20-G1/4
Номер на част: 573914

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на опаковката	10
Работно налягане	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар -13.05 psi...145 psi
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	55 g
Пневматична връзка 1	Патрон 18 mm
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав