

Електрическа клемна плоча VAVE-L1-1VR8-LP

Номер на част: 573919

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Защита от неправилна полярност	биполярна
Допълнителни функции	Гасене на искри
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Номинално работно напрежение DC	12 V 24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Монтажно положение	произволно
Макс. въртящ момент на затягане	0.27 Nm
Тегло на продукта	3.2 g
Електрическо присъединяване	3-полюсно/2-полюсно M8/- Щекер/куплунг
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител със самонарязващ винт
Цвят на тялото	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	POLYAMID
Материал на уплътненията	EPDM
Материал на тялото	POLYAMID
Материал на винтовете	Подобрена стомана