

Електрическа клемна плоча VAVE-L1-1R8-LR

Номер на част: 573920

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Защита от неправилна полярност	биполярна
Допълнителни функции	Гасене на искри Намаляване на задържащия ток
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Номинално работно напрежение DC	24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Монтажно положение	произволно
Макс. въртящ момент на затягане	0.27 Nm
Тегло на продукта	3.2 g
Електрическо присъединяване	3-полюсно/2-полюсно M8/- Щекер/куплунг
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител със самонарязващ винт
Цвят на тялото	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	POLYAMID
Материал на уплътненията	EPDM
Материал на тялото	POLYAMID
Материал на винтовете	Подобрена стомана