


**Шина**  
**VABM-L1-14W-G14-24-M-GR**  
Номер на част: 573938

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер на растерната решетка                                 | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Монтажно положение                                           | произволно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Макс. брой места за разпределители                           | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Одобрение                                                    | с UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 2 - умерена опасност от корозия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини |
| Категория чистота на помещението                             | Клас 6 съгласно ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Температура на лагера                                        | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тегло на продукта                                            | 2859 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Връзка за управляващ въздух 12/14                            | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84                    | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Пневматична връзка 1                                         | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматична връзка 2                                         | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматична връзка 3                                         | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматична връзка 4                                         | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматична връзка 5                                         | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материал на шината                                           | Алуминиева ковка сплав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |