

Електрическа клемна плоча VAVE-L1-1VK6-LP

Номер на част: 573941

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Характеристики на проводника	за статични приложения
Защита от неправилна полярност	биполярна
Допълнителни функции	Гасене на искри
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Номинално работно напрежение DC	12 V 24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Монтажно положение	произволно
Макс. въртящ момент на затягане	0.27 Nm
Мин. радиус на огъване на кабела	34 mm
Тегло на продукта	11 g
Електрическо присъединяване	2-полюсно/2-жилно Куплунг ъглов/кабел четириъгълна форма/отворен край
Структура на кабела	2 x 0,25 mm ²
Диаметър на кабела	3.4 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,1 mm
Дължина на кабела	0.5 m
Краища на жила	Кабелен накрайник
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител със самонарязващ винт
Цвят на тялото	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	POLYAMID
Материал на уплътненията	EPDM
Материал на тялото	POLYAMID
Материал на кабелната обвивка	TPV

Характеристика	Стойност
Материал на винтовете	Подобрена стомана