



Вакуумен хващач - Бернули OGGB-100-G18-2

Номер на част: 574565

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Присъединителна позиция	горе/отстри
Диаметър на хващача	100 mm
Работно налягане	0 бар...6 бар
Номинално работно налягане	1 бар
Разход на въздух при номинално работно налягане	110 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Ниво на звуково налягане при номинално работно налягане	65 dB(A)
Ниво на звукова мощност при номинално работно налягане	78 dB(A)
Сила на задържане при номинално работно налягане	7 Б
Напречна сила при номинално работно налягане	1 Б
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	G1/8
Алтернативни връзки	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал дистанционен елемент	POM
Тегло на продукта	210 g