

Разклонител за Multi-pin кабел NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Номер на част: 574587

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	24 mm
Височина	23 mm
Дължина	113 mm
Индикатор за работна готовност	Светодиод зелен
Индикатор за състоянието	Жълт светодиод
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	74 g
Електрическо присъединяване 1	Куплунг прав, M8, 3-полюсен
Електрическо присъединяване 2	Щекер прав, M12x1, 8-полюсен
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...30 V
Допустим ток при 40°C	3 A
Допустим ток на всяко място на свързване	2 A
Клас защита	IP68
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с PBT
Цвят на тялото	сив
Материал на уплътненията	FPM
Материал щекерни контакти	никелово и златно покритие
Материал на куплунга	Месинг, никелиран