



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Начин на закрепване                | 4-40 UNC-2B                                 |
| Тегло на продукта                  | 57.48 g                                     |
| Вис-интерфейс                      | Sub-D, 9-полюсен, куплунг                   |
| Електрическо присъединяване 1      | Щекер Sub-D, 9-полюсен                      |
| Електрическо присъединяване 2      | IDC-клема                                   |
| Бодова скорост                     | 12 Mbit/s                                   |
| Допустим диаметър на кабела        | 8 mm<br>8 mm                                |
| Сечение на връзката                | 0.08 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup> |
| Клас защита                        | IP20                                        |
| Температура на околната среда      | -20 °C...70 °C                              |
| Относителна влажност на въздуха    | 75 % при 25 °C                              |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                              |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                         |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия               |
| Материал на тялото                 | Подсилен с PC                               |