



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Дълбочина на вграждане	24 mm
Височина	91 mm
Дължина	41 mm
Одобрение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % без кондензация
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	150 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Bus-интерфейс, вид	CANopen
Bus-интерфейс, технология на присъединяване	Щекер Sub-D 9-полюсен
Bus-интерфейс, скорост на предаване на данни	9,6 kbit/s до 1 Mbit/s