


Реле за времезакъснение VZO-3-РК-3

Номер на част: 5754

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2 mm
Начин на задействане	пневматично
Конструктивна структура	Тарелков вентил с възвратна пружина
Припокриване	отрицателно припокриване
Указание относно за принудителната динамизация	Честота на превключване най-малко 1/седмица
Работно налягане	2.5 бар...8 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	60 l/min
Регулируемо време за забавяне	0.25 s...5 s
Продължителност на паузата за нулиране	50 msec
Точност при повторение настройка на времето	± 0,5 s
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	150 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок върху монтажна рамка по избор:
Пневматична връзка	РК-3
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане