


Реле за времезакъснение VZ-3-PK-3

Номер на част: 5755

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2 mm
Начин на задействане	пневматично
Конструктивна структура	Тарелков вентил с възвратна пружина
Припокриване	отрицателно припокриване
Указание относно за принудителната динамизация	Честота на превключване най-малко 1/седмица
Работно налягане	2.5 бар...8 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	90 l/min
Регулируемо време за забавяне	0.25 s...5 s
Продължителност на паузата за нулиране	55 msec
Точност при повторение настройка на времето	± 0,5 s
Взривозащита	Спазване на указанията в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Управляващ флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	150 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок върху монтажна рамка по избор:
Пневматична връзка	PK-3
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане