


Щекер
NECU-M-S-A12G4-IS
Номер на част: 575719

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	38 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно Клема пружинна M12x1 Щекер, прав
Кодиране на щекера	A
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Допустим диаметър на кабела	4 mm...8 mm
Сечение на връзката	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане никелово покритие
Материал щекерни контакти	Бронз златно покритие