

Покритие
SAMH-S-N8-S-SC
Номер на част: 575817

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	за Т-жлеб
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Начин на закрепване	фиксиране с щракване може да се постави отгоре в жлеб
Тегло на продукта	0.36 g
Материал покриваща капачка	POLYAMID
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L