



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Височина	39,4 mm
Дължина	58 mm
Тегло на продукта	24 g
Bus-интерфейс	Sub-D, 9-полюсен, куплунг
Електрическо присъединяване	9-полюсно/9-полюсно Sub-D/клема с винт
Бодова скорост	1 Mbit/s
Допустим диаметър на кабела	8 mm 8 mm
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия