

Колекторна плоча VABM-B10-20E-N38-4

Номер на част: 576353

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	22 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	4
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	1053 g
Начин на закрепване	с отвор
Връзка за управляващ въздух 12	1/8 NPT
Връзка за управляващ въздух 14	1/8 NPT
Пневматична връзка 1	3/8 NPT
Пневматична връзка 3	3/8 NPT
Пневматична връзка 5	3/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав