

Общ захранващ колектор VABM-B10-20-G38-6-P53

Номер на част: 576367

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	22 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	6
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	395 g
Начин на закрепване	с крепителен винкел
Пневматична връзка 1	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав