

# Колекторна плоча VABM-B10-20E-N38-5-P3

Номер на част: 576456

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                        |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Размер на растерната решетка       | 22 mm                           |
| Монтажно положение                 | произволно                      |
| Макс. брой места за разпределители | 5                               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Тегло на продукта                  | 825 g                           |
| Начин на закрепване                | с отвор                         |
| Връзка за управляващ въздух 1 2    | 1/8 NPT                         |
| Пневматична връзка 1               | 3/8 NPT                         |
| Пневматична връзка 3               | 3/8 NPT                         |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS             |
| Материал на шината                 | Алуминиева ковка сплав          |