


## Захранващ модул VMPAC-SP-0

Номер на част: 576569

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                               |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Ширина                             | 32.8 mm                                |
| Дължина                            | 169 mm                                 |
| Размер на растерната решетка       | 26.8 mm                                |
| Работно налягане                   | -0.9 бар...8 бар                       |
| Управляващо налягане               | 3 бар...8 бар                          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 4 - особено висока опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                         |
| Температура на околната среда      | -5 °C...50 °C                          |
| Тегло на продукта                  | 156 g                                  |
| Пневматична връзка 3               | G3/8                                   |
| Пневматична връзка 5               | G3/8                                   |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                    |
| Материал на тялото                 | Подсилен с POLYAMID                    |