

**Съединител**  
**NPQH-H-G18F-Q4-P10**  
Номер на част: 578294

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Стандартно                                                                |
| Номинален диаметър                           | 3 mm                                                                      |
| Дълбочина на поставяне на шлауха             | 13 mm                                                                     |
| Монтажно положение                           | произволно                                                                |
| Конструкция                                  | Преграда                                                                  |
| Размер на опаковката                         | 10                                                                        |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип                                                         |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 бар...20 бар<br>-13.775 psi...290 psi         |
| Указание относно работното налягане          | Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C                                         |
| Орган, издаващ сертификати                   | NSF C0523185                                                              |
| Работен флуид                                | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед) |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                                      |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 3 - висока опасност от корозия                                            |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Категория чистота на помещението             | Клас 4 съгласно ISO 14644-1                                               |
| Годност за хранителни продукти               | вж. Декларация за съответствие<br>NSF/ANSI 169                            |
| Температура на околната среда                | 0 °C...150 °C                                                             |
| Тегло на продукта                            | 24.6 g                                                                    |
| Начин на закрепване                          | Външен шестостен SW16                                                     |
| Пневматична връзка 1                         | Вътрешна резба G1/8                                                       |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 4 mm                                                  |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                       |
| Материал на тялото                           | Месинг, химически никелиран                                               |
| Материал предпазен пръстен                   | PEI                                                                       |
| Материал на освобождаващия пръстен           | Месинг, химически никелиран                                               |
| Материал на гайките                          | Месинг, химически никелиран                                               |
| Материал уплътнение на шлаух                 | FPM                                                                       |
| Материал на сегмента скоба за шлаух          | високолегирана стомана, неръждаема                                        |

| Характеристика          | Стойност |
|-------------------------|----------|
| Материал опорен пръстен | PEI      |