

**Втулка**  
**NPQH-D-S12-E-P10**  
Номер на част: 578321

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Стандартно                                                                       |
| Номинален диаметър                           | 10 mm                                                                            |
| Монтажно положение                           | произволно                                                                       |
| Конструкция                                  | права форма                                                                      |
| Размер на опаковката                         | 10                                                                               |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 бар...20 бар<br>-13.775 psi...290 psi                |
| Указание относно работното налягане          | Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C                                                |
| Орган, издаващ сертификати                   | NSF C0523185                                                                     |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед)          |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                                             |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 3 - висока опасност от корозия                                                   |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Категория чистота на помещението             | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1 |
| Годност за хранителни продукти               | вж. Декларация за съответствие<br>NSF/ANSI 169                                   |
| Температура на околната среда                | 0 °C...150 °C                                                                    |
| Тегло на продукта                            | 16.1 g                                                                           |
| Пневматична връзка 1                         | Втулка Ø 12 mm                                                                   |
| Пневматична връзка 2                         | Втулка Ø 12 mm                                                                   |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                              |
| Материал на тялото                           | Месинг, химически никелиран                                                      |