

Втулка
NPQH-D-S14-E-P10
Номер на част: 578322

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	12 mm
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 бар...20 бар -13.775 psi...290 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C
Орган, издаващ сертификати	NSF C0523185
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Декларация за съответствие NSF/ANSI 169
Температура на околната среда	0 °C...150 °C
Тегло на продукта	19.1 g
Пневматична връзка 1	Втулка Ø 14 mm
Пневматична връзка 2	Втулка Ø 14 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг, химически никелиран