

Съединител NPQH-D-G18-S4-P10

Номер на част: 578360

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	2.5 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 бар...20 бар -13.775 psi...290 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C
Орган, издаващ сертификати	NSF C0523185
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Декларация за съответствие NSF/ANSI 169
Температура на околната среда	0 °C...150 °C
Номинален въртящ момент на затягане	6 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	7.4 g
Начин на закрепване	Външен шестостен SW13
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2	Втулка Ø 4 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг, химически никелиран
Материал на уплътнението на резбата	FPM