

**Съединител**  
**NPQH-D-G12-S12-P10**  
Номер на част: 578369

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                | Стойност                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                        | Стандартно                                                                       |
| Номинален диаметър                            | 10 mm                                                                            |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка        | Пръстен уплътнителен                                                             |
| Монтажно положение                            | произволно                                                                       |
| Конструкция                                   | права форма                                                                      |
| Размер на опаковката                          | 10                                                                               |
| Конструктивна структура                       | Push-pull принцип                                                                |
| Работно налягане пълен температурен диапазон  | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 бар...20 бар<br>-13.775 psi...290 psi                |
| Указание относно работното налягане           | Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C                                                |
| Орган, издаващ сертификати                    | NSF C0523185                                                                     |
| Работен флуид                                 | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед)         |
| Указание за работен/управляващ флуид          | Възможна работа в омаслено състояние                                             |
| Клас на устойчивост на корозия KBK            | 3 - висока опасност от корозия                                                   |
| Сертификат за LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Категория чистота на помещението              | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1 |
| Годност за хранителни продукти                | вж. Декларация за съответствие<br>NSF/ANSI 169                                   |
| Температура на околната среда                 | 0 °C...150 °C                                                                    |
| Номинален въртящ момент на затягане           | 9 Nm                                                                             |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане | ± 20 %                                                                           |
| Тегло на продукта                             | 34 g                                                                             |
| Начин на закрепване                           | Външен шестостен SW25                                                            |
| Пневматична връзка 1                          | Външна резба G1/2                                                                |
| Пневматична връзка 2                          | Втулка Ø 12 mm                                                                   |
| Указание за материала                         | Съответствие с RoHS                                                              |
| Материал на тялото                            | Месинг, химически никелиран                                                      |
| Материал на уплътнението на резбата           | FPM                                                                              |