

Присъединителна плоча VMPA2-FB-APF-2-1

Номер на част: 578863

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	45 mm
Дължина	107.3 mm
Размер на растерната решетка	21 mm
Макс. брой места за разпределители	2
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	185 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане