

Пневматичен терминал LT-2-PK-4-DA

Номер на част: 5869

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работно налягане	0.1 бар...8 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	6 g
Пневматична връзка	Нипел щекерен PK-4
Указание за материала	Съответствие с RoHS