

Флексо-куплунг
FK-M16X1,5
Номер на част: 6142

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M16x1,5
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	4 kN
Тегло на продукта	650 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал втулка	Стомана поцинкована
Материал на тялото	Стомана поцинкован
Материал на щифта	Циментируема стомана
Материал на сферичната шайба	Циментируема стомана
Материал на гайките	Стомана поцинкован