


**Вилка**  
**SG-M16X1,5**  
Номер на част: 6146

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                       | M16x1,5                                                                                                                                                         |
| Съответства на стандарта                                     | DIN 71752<br>ISO 8140                                                                                                                                           |
| Резбово съединение                                           | Вътрешна резба M16x1,5                                                                                                                                          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 1 - ниска опасност от корозия                                                                                                                                   |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                  |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини |
| Температура на околната среда                                | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                 |
| Макс. капацитет на натоварване                               | 4 kN                                                                                                                                                            |
| Тегло на продукта                                            | 375 g                                                                                                                                                           |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                             |
| Материал болт                                                | Стомана<br>поцинковани                                                                                                                                          |
| Материал на вилката                                          | Стомана<br>поцинкован                                                                                                                                           |
| Материал на гайките                                          | Стомана<br>поцинкован                                                                                                                                           |