

# Дросел-обратен клапан GRA-1/4-B

Номер на част: 6509

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                 | Стойност                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                       | Възвратна функция на дросел                                                                                |
| Пневматична връзка 1                           | Вътрешна резба G1/4                                                                                        |
| Пневматична връзка 2                           | Вътрешна резба G1/4                                                                                        |
| Елемент за настройка                           | Винт накатен                                                                                               |
| Начин на закрепване                            | Вграждане преден блок<br>с отвор<br>по избор:                                                              |
| Стандартен номинален дебит в посока на дросела | 420 l/min                                                                                                  |
| Стандартен номинален дебит в обратна посока    | 780 l/min                                                                                                  |
| Работно налягане                               | 0.01 MPa...1 MPa<br>0.1 бар...10 бар<br>1.45 psi...145 psi                                                 |
| Температура на околната среда                  | -20 °C...75 °C                                                                                             |
| Материал на тялото                             | Цинкова отливка под налягане                                                                               |
| Взривозащита                                   | Спазване на указанието в сертификата<br>Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Монтажно положение                             | произволно                                                                                                 |
| Работен флуид                                  | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Указание за работен/управляващ флуид           | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                                   |
| Сертификат за LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Температура на лагера                          | -20 °C...75 °C                                                                                             |
| Температура на флуида                          | -20 °C...75 °C                                                                                             |
| Тегло на продукта                              | 180 g                                                                                                      |
| Указание за материала                          | Съответствие с RoHS                                                                                        |
| Материал на уплътненията                       | NBR                                                                                                        |

| Характеристика               | Стойност |
|------------------------------|----------|
| Материал на регулиращия винт | Месинг   |