


## И- элемент ZK-1/8-B

Номер на част: 6680

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | И-функция                                                                |
| Пневматична връзка 1                                        | G1/8                                                                     |
| Пневматична връзка 2                                        | G1/8                                                                     |
| Начин на закрепване                                         | с отвор                                                                  |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 550 l/min                                                                |
| Работно налягане                                            | 1 бар...10 бар                                                           |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                           |
| Материал на тялото                                          | Алуминиева ковка сплав<br>анодиран                                       |
| Работен флуид                                               | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--]                          |
| Номинален диаметър                                          | 4,5 mm                                                                   |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                                           | 45 g                                                                     |
| Пневматична връзка 3                                        | G1/8                                                                     |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                                                                      |