


ИЛИ-елемент OS-PK-3

Номер на част: 6684

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция ИЛИ
Пневматична връзка 1	РК-3
Пневматична връзка 2	РК-3
Начин на закрепване	с отвор
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	120 l/min
Работно налягане	1.6 бар...8 бар
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Материал на тялото	РОМ
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номинален диаметър	2.4 mm
Монтажно положение	произволно
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	9 g
Пневматична връзка 3	РК-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR