



Електромагнитен разпределител ВМСН-2-3-1/8

Номер на част: 6686

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	160 l/min
Пневматична работна връзка	G1/8
Работно налягане	-0.095 МПа...0.7 МПа -0.95 бар...7 бар
Конструктивна структура	Тарелков вентил с възвратна пружина
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP65
Номинален диаметър	2.5 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Макс. брой места за разпределители	2
Вид управление	директно
Консумирана мощност затягане	30 С
Консумирана мощност задържане	22 С
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-5 °C...40 °C
Тегло на продукта	680 g
Електрическо присъединяване	Щекер
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Материал на тялото	Алуминий