


Бързоизпускащ клапан SEU-1/4

Номер на част: 6753

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Бързо изпускане
Избор на допълнителна функция	с шумозаглушител
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит обезвъздушаване 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	1100 l/min
Нормален дебит обезвъздушаване 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2300 l/min
Стандартен номинален дебит пълнене с въздух 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	960 l/min
Работно налягане	0.5 бар...10 бар
Температура на околната среда	-20 °C...75 °C
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номинален диаметър	7 mm
Монтажно положение	произволно
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...75 °C
Ниво на звуково налягане	95 dB(A)
Тегло на продукта	120 g
Материал на уплътненията	NBR