


Вакуум-генератор VAK-1/4

Номер на част: 6890

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	1 mm
Монтажно положение	произволно
Характеристики на ежектора	голям вакуум
Интегрирана функция	Импулс за изхвърляне, пневматичен
Конструктивна структура	T-форма
Работно налягане	0.15 MPa...1 MPa 1.5 бар...10 бар 21.75 psi...145 psi
Макс. вакуум	80 %
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...80 °C
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Връзка за вакуум	G1/4
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане