

Манометър МА-63-0,25

Номер на част: 7169

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 бар...0.25 бар 0 psi...3.6 psi
Съответства на стандарта	DIN EN 837-3
Номинален размер на манометъра	63
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Работен флуид	Течни флуиди Газообразни флуиди
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 бар...0.25 бар
Коефициент на променливо натоварване	0.9
Коефициент на постоянно натоварване	0.75
Точност на измерване клас	1,6
Клас защита	IP43
Температура на флуида	-20 °C...80 °C
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	G1/4
Материал резбова шийка	Месинг
Материал на тялото	Стомана
Материал контролен прозорец	PMMA
Тегло на продукта	180 g