


Селекторен ключ HW-6-38

Номер на част: 7199

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	8/6 бистабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	180 l/min
Пневматична работна връзка	M5
Работно налягане	0 бар...8 бар
Вид управление	директно
Общ теч	1 l/h
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Номинален въртящ момент на затягане	1.7 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5