


Разпределител с лост

H-4/3-M5

Номер на част: 7334

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	4/3 обезвъздушен
Начин на задействане	ръчен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	125 l/min
Пневматична работна връзка	M5
Работно налягане	0 бар...8 бар
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	4 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Вид управление	предуправляем
Посока на потока	не е реверсивна
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Пневматична връзка 3	без улавяне