

Съединител за шлаух RTU-PK-6/6

Номер на част: 7605

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	5.3 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 8 mm
Температура на околната среда по Фаренхайт	32 AF...140 AF
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг