


Микро разпределител S-3-РК-3-В

Номер на част: 7843

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	механично
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	60 l/min
Пневматична работна връзка	РК-3
Работно налягане	-0.95 бар...8 бар
Конструктивна структура	Тарелков вентил с възвратна пружина
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	1.8 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане	6 Б
Тегло на продукта	7 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	РК-3
Пневматична връзка 2	РК-3
Материал на тялото	Пластмаса Месинг