


Шина
VABM-L1-18W-G38-20-G
Номер на част: 8004922

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	19 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	20
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	4201 g
Връзка за управляващ въздух 12/14	G1/8
Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84	G1/8
Пневматична връзка 1	G3/8
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G3/8
Пневматична връзка 4	G1/4
Пневматична връзка 5	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав