

Входно/изходен модул CDPX-EA-V2

Номер на част: 8023321

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Дълбочина на вграждане	34 mm
Височина	89 mm
Дължина	41 mm
Одобрение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % без кондензация
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	80 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Цифрови входове, брой	8
Цифрови входове, закъснение на входния сигнал	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Цифрови входове, входно напрежение/входен ток	24 V DC
Цифрови входове, номинална стойност за TRUE	12 - 30 V DC
Цифрови входове, номинална стойност за FALSE	0 V
Цифрови входове, разделяне на потенциалите	да
Цифрови изходи, брой	7
Цифрови изходи, контакт	1 реле
Цифрови изходи, изходно напрежение	12 - 30 V DC
Цифрови изходи, изходен ток	0,5 A
Цифрови изходи, разделяне на потенциалите	да
Цифрови изходи, устойчивост на късо съединение	да
Цифрови изходи, устойчивост на претоварване	да