

Колекторна плоча VABM-B10-25E-G12-8

Номер на част: 8026249

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	27.5 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	8
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	2709 g
Начин на закрепване	с отвор
Връзка за управляващ въздух 12	G1/8
Връзка за управляващ въздух 14	G1/8
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 3	G1/2
Пневматична връзка 5	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав