


Захранваща платка VABF-B10-25-P1A4-G14

Номер на част: 8026318

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работно налягане	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. въртящ момент на затягане	3 Nm
Тегло на продукта	110 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 5	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на захранващата платка	Алуминиева отливка под налягане